

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica Jelzőlámpa, zöld színű, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, krém

MGU3.775.25V

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2022. febr. 8.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülék Alkalmazás	Világítás
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Lapos szerelő készlet
Esztétikai Név	Unica (hagyományos forma)
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230...240 V AC 50/60 Hz
Modulok Száma	1 modul
Rögzítési Mód	Rápatintható
Fedlap Színárnyalat	Krém

Kiegészítő jellemzők

Fénytömb Színe	Zöld
Izzó Típusa	Neon lámpa
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Kábelkeresztmetszet	2,5 mm ² rugalmas kábel 2,5 mm ² merev kábel
Anyag	ASA + PC: betét fedlap
Szabványok	EMC/EN/IEC 61547 2006/42/EK irányelv a gépekről
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	15...30 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...35 °C
Beágyazási Mélység	31 mm
Mélység	44 mm
Szélesség	22,5 mm
Magasság	45 mm
Nettó Súly	0,0645 kg

Környezet

Ik Védettségi Fok	IK02
Ip Védettségi Fok	IP20

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezeti Jellemző	UV-álló
	Olaj
	Benzin
	Alkohol
	Folyékony szappan
	Ablaktisztító folyadék
	Fehérítő
	Aceton

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2 cm
1. Csomag Szélessége	4 cm
1.Csomag Hossza	4,5 cm
1. Csomag Súlya	31 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre