



Unica Kábelkivezető, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, alumínium

MGU3.860.30

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2022. febr. 8.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Kábelezés tartozék
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kábelkivezető
Esztétikai Név	Unica Top - Unica Class
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
Modulok Száma	1 modul
Rögzítési Mód	Rápattintható
Tartozék	Bilincsek
Színárnyalat	Alumínium

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád Kompatibilitása	Unica
Névleges Áram	16 A
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Szorítócsatlakozási Kapacitás	<= 3 x 2.5 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek) <= 3 x 2.5 mm ² esetén merev vezeték(ek)
Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): betét fedlap
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	15...30 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...35 °C
Szélesség	45 mm
Magasság	22,5 mm
Nettó Súly	0,0145 kg

Környezet

Ik Védettségi Fok	IK02
Ip Védettségi Fok	IP40
Környezeti Jellemző	Olaj Benzin Aceton Ablaktisztító folyadék Folyékony szappan Alkohol Fehérítő UV-álló

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,4 cm
1. Csomag Szélessége	6,7 cm
1.Csomag Hossza	6,8 cm
1. Csomag Súlya	23 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre