


Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA 2xRJ45 adapter, univerzális, fehér

MGU50.6161.18Z

Price* : 2 843,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Szín megnevezése	Unica (hagyományos forma)
Termék vagy komponens típusa	Központi szerelőlap csatlakozóhoz
Tartozék / alkatrész kategóriája	Rögzítő tartozék
Termék felhasználási területe	RJ45 csatlakozók
Eszköz megjelenés	Mechanizmus rögzítőkerettel
Aljzat száma	2
Adott termék	Védőfül Címketartó
Színárnyalat	Fehér (RAL 9004)

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitás	RJ45 adatátviteli csatlakozó fedlap
Termékkompatibilitás	Univerzális adatcsatlakozó az AMP és a KRONE számára
Modulok száma	2 x 1 modul
Anyag	Zamak + PA (poliamid): alkatrész ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): fedlap
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Mélység	21 mm
Szabványok	UNE 60669-1 UNE 20315

Környezet

IP védettségi szint	IP405
IK védelmi fokozat	IK02
Környezeti jellemzők	Ablaktisztító folyadék Aceton UV-álló Folyékony szappan Alkohol Fehéritő Olaj Benzin

* Vámtételek 2016. január

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	52 g
1. csomag magassága	3,6 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hosszúsága	7,5 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------