

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Plus hármass vízszintes keret, fehér betéttel, pezsgőszürke

MGU6.006.824

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. szept. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülék Alkalmazás	Felszerelés
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Keret
Esztétikai Név	Unica Plus
Sorolás Száma	3-as sorolás vízszintes
Rögzítési Mód	Rápattintható
Keret Színe	Light grey
Dekoráció Színe	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Anyag	ASA + PC: takarókeret ASA + PC: átmenő rész ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): keret
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság	80 mm
Szélesség	232 mm
Mélység	14 mm
Középpontok Közötti Távolság	71 mm
Nettó Súly	0,05 kg
Piaci Szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Környezet

Ik Védettség Fok	IK02
Ip Védettség Fok	IP20
Környezeti Jellemző	Alkohol Ablaktisztító folyadék UV-álló Aceton Olaj Folyékony szappan Benzin Fehérítő

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
-------------------------------------	-----

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	1,500 cm
1. Csomag Szélessége	8,000 cm
1.Csomag Hossza	23,000 cm
1. Csomag Súlya	48,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	5
2.Csomag Magassága	7,500 cm
2. Csomag Szélessége	9,500 cm
2. Csomag Hossza	25,000 cm
2. Csomag Súlya	301,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	25
3.Csomag Magassága	15,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	1,736 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre