

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Plus Egyes keret, köröm nélkül, IP44, pezsgőszürke

MGU61.002.824

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülék Alkalmazás	Felszerelés
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Keret
Esztétikai Név	Unica Plus
Sorolás Száma	1-es sorolás
Modulok Száma	2 modul
Rögzítési Mód	20 collos állványszerelő készlettel
Színárnyalat	Pezsgő

Kiegészítő jellemzők

Tartozék	Rögzítőkeret
Anyag	ASA + PC: keret
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Szélesség	80 mm
Magasság	90 mm
Mélység	30 mm
Nettó Súly	0,052 kg

Környezet

Ik Védettségi Fok	IK02
Ip Védettségi Fok	IP44
Környezeti Jellemző	Aceton Folyékony szappan UV-álló Ablaktisztító folyadék Alkohol Benzin Olaj Fehérítő

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,5 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag Szélessége	8 cm
1.Csomag Hossza	9 cm
1. Csomag Súlya	53 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	5
2.Csomag Magassága	12 cm
2. Csomag Szélessége	12,5 cm
2. Csomag Hossza	18,5 cm
2. Csomag Súlya	331 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	20
3.Csomag Magassága	15 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	1,579 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre