


Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Plus hármass vízszintes keret, fehér betéttel, arany (fém)

MGU66.006.804

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2022. febr. 8.

⚠ A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető: 2027. dec. 8.

⚠ Szolgáltatások korlátozott értékesítése

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülék Alkalmazás	Felszerelés
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Keret
Esztétikai Név	Unica Plus
Sorolás Száma	3-as sorolás vízszintes
Rögzítési Mód	Rápatintható
Keret Színe	Arany
Dekoráció Színe	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Anyag	ASA + PC: takarókeret ASA + PC: átmenő rész Zamak + PA (poliamid): keret
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság	80 mm
Szélesség	232 mm
Mélység	14 mm
Középpontok Közötti Távolság	71 mm
Nettó Súly	0,118 kg
Piaci Szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Környezet

Ik Védettség Fok	IK02
Ip Védettség Fok	IP20
Környezeti Jellemző	Folyékony szappan UV-álló Fehérítő Alkohol Aceton Benzin Ablaktisztító folyadék Olaj

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
-------------------------------------	-----

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	1,5 cm
1. Csomag Szélessége	8 cm
1.Csomag Hossza	23,1 cm
1. Csomag Súlya	125 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre