

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Top négyes vízszintes keret, alumínium betéttel, csillám titánium

MGU66.008.095

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. szept. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülék Alkalmazás	Felszerelés
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Keret
Esztétikai Név	Unica Top
Sorolás Száma	4-es sorolás vízszintes
Rögzítési Mód	Rápattintható
Keret Színe	Opál titán
Dekoráció Színe	Alumínium

Kiegészítő jellemzők

Anyag	ASA + PC: takarókeret ASA + PC: átmenő rész Zamak + PA (poliamid): keret
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság	80 mm
Szélesség	303 mm
Mélység	14 mm
Középpontok Közötti Távolság	71 mm
Nettó Súly	0,16 kg
Piaci Szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Környezet

Ik Védettségi Fok	IK02
Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Jellemző	UV-álló Benzin Olaj Aceton Fehérítő Folyékony szappan Ablaktisztító folyadék Alkohol

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
-------------------------------------	-----

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	1,300 cm
1. Csomag Szélessége	8,000 cm
1.Csomag Hossza	30,200 cm
1. Csomag Súlya	158,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	3
2.Csomag Magassága	6,000 cm
2. Csomag Szélessége	10,500 cm
2. Csomag Hossza	32,500 cm
2. Csomag Súlya	548,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	15
3.Csomag Magassága	15,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	2,987 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre