

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Plus kettes függőleges keret, krém betéttel, fényes króm (fém)

MGU66.004V.510

! Megszűnt termék

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. márc. 31.

! Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes: 2023. jún. 15.

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülék Alkalmazás	Felszerelés
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Keret
Esztétikai Név	Unica Plus
Sorolás Száma	2-es sorolás függőleges
Rögzítési Mód	Rápattintható
Keret Színe	Csillám króm
Dekoráció Színe	Krém

Kiegészítő jellemzők

Anyag	ASA + PC: takarókeret ASA + PC: átmenő rész
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság	161 mm
Szélesség	80 mm
Mélység	14 mm
Középpontok Közötti Távolság	71 mm
Nettó Súly	0,087 kg
Piaci Szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Környezet

Ik Védettségi Fok	IK02
Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Jellemző	UV-álló Ablaktisztító folyadék Aceton Folyékony szappan Fehéritő Benzin Olaj Alkohol

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
-------------------------------------	-----

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	1,5 cm
1. Csomag Szélessége	8,0 cm
1.Csomag Hossza	16,0 cm
1. Csomag Súlya	102,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	5
2.Csomag Magassága	6,0 cm
2. Csomag Szélessége	12,0 cm
2. Csomag Hossza	17,5 cm
2. Csomag Súlya	510,0 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre