

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Hármaskiemelő doboz, rögzítőkerettel, grafit

MGU87.026.62

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2022. febr. 8.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülék Alkalmazás	Felszerelés
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Süllyesztő doboz
Esztétikai Név	Unica Top - Unica Class
Készülék Bemutatása	Assembly
Modulok Száma	6 modul
Sorolás Száma	3-as sorolás
Rögzítési Mód	Műanyag szorítórugó

Kiegészítő jellemzők

Tartozék	Rögzítőkeret
Készülék Felszerelése	Falon kívül
Kábelbemenet	6 kikönynyítés
Tűzellenállási Képesség	650 °C, kialvási idő <30 s
Anyag	ASA + PC: doboz PBT + ABS (UL94-V0): alkatrész
Szabványok	UNE 60898
Mélység	28 mm
Szélesség	231 mm
Magasság	79 mm
Nettó Súly	0,1393 kg

Környezet

Ik Védettségi Fok	IK02
Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Jellemző	Ablaktisztító folyadék Benzin Aceton Olaj UV-álló Folyékony szappan Alkohol Fehérítő

Csomagolási egység

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,5 cm
1. Csomag Szélessége	11 cm
1.Csomag Hossza	25 cm
1. Csomag Súlya	197 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre