

Termékadatlap

Műszaki adatok



MINI PRAGMA Kiselosztó
homloklap, tejüveg hatású átlátszó
ajtó, süllyesztett, 1x4 modul, PEN
sín, sötétbordó

MIP50104T

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. jan. 23.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Mini Pragma
Termékválaszték	Mini Pragma L
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Elülső rész
Előlap Típusa	Átlátszó
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Telepítési tartozék

Kiegészítő jellemzők

Szekrény Szerelése	Süllyesztett
Mellső Burkolat Típusa	Áttetsző
A Vízszintes Sorok Száma	1
18 Mm-Es Modulok Száma Soronként	4
Összesen 18 Mm-Es Modulok	4
Szekrény Anyaga	Ajtó: technikai műanyag Előlap: technikai műanyag
Szélesség	Külső: 150 mm
Magasság	Külső: 252 mm
Mélység	Fal: 13 mm Külső: 17 mm
Szín	Előlap: gránát

Környezet

Szabványok	IEC 60695-2-11 EN 50102 IEC 529 A,B,C,D csoport
Tűzellenállási Képesség	Ajtó: 650 °C Előlap: 750 °C
Ik Védettségi Fok	IK07
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...60 °C

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Eu Rohs Irányelv

Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)
A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)