

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica Vakfedél, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, krém

MGU9.866.25

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. szept. 30.

! Megszűnt termék

Nettó listaár: 1 481,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Rögzítő tartozék
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Vakfedél
Estétikai Név	Unica (hagyományos forma)
Modulok Száma	2 modul
Készülék Bemutatása	Fedlap
Rögzítési Mód	Rápattintható
Színárnyalat	Krém (RAL 9010)

Kiegészítő jellemzők

Anyag	ASA + PC: fedlap
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Mélység	14 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm
Nettó Súly	0,0067 kg

Környezet

Ik Védettségi Fok	IK02
Ip Védettségi Fok	IP40
Környezeti Jellemző	Olaj UV-álló Benzin Alkohol Aceton Ablaktisztító folyadék Folyékony szappan Fehérítő

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	1,7 cm
1. Csomag Szélessége	4,5 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1.Csomag Hossza	4,5 cm
1. Csomag Súlya	8 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	30
2.Csomag Magassága	12,7 cm
2. Csomag Szélessége	12,4 cm
2. Csomag Hossza	18,5 cm
2. Csomag Súlya	306 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	120
3.Csomag Magassága	15 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	1,623 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre