

Termékadatlap

Műszaki adatok



MINI PRAGMA Kiselosztó
homloklap, tejüveg hatású átlátszó
ajtó, süllyesztett, 1x12 modul, PEN
sín, sötétbordó

MIP50112T

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. jan. 23.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Mini Pragma
Termékválaszték	Mini Pragma L
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Elülső rész
Előlap Típusa	Átlátszó
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Telepítési tartozék

Kiegészítő jellemzők

Szekrény Szerelése	Süllyesztett
Mellső Burkolat Típusa	Áttetsző
A Vízszintes Sorok Száma	1
18 Mm-Es Modulok Száma Soronként	12
Összesen 18 Mm-Es Modulok	12
Szekrény Anyaga	Ajtó: technikai műanyag Előlap: technikai műanyag
Szélesség	Külső: 294 mm
Magasság	Külső: 252 mm
Mélység	Fal: 13 mm Külső: 18 mm
Szín	Előlap: gránát

Környezet

Szabványok	IEC 60695-2-11 EN 50102 IEC 529 A,B,C,D csoport
Tűzellenállási Képesség	Ajtó: 650 °C Előlap: 750 °C
Ik Védettségi Fok	IK07
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag Magassága	3,5 cm
1. Csomag Szélessége	26 cm
1.Csomag Hossza	31 cm
1. Csomag Súlya	397 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
------------------	--

Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
---------------------	---

Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
-----------------------------	--