

Termékadatlap

Műszaki adatok



RESI9 MP (Mini Pragma) PEN gyűjtősín, 8 furat

MIP99038

Nettó listaár: 1 303,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Sorkapcsos csatlakozó
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Csatlakozó tartozék
Termékcsalád Kompatibilitása	Resi9 Resi9 MP

Kiegészítő jellemzők

Szekrény Szerelése	Felület Süllyesztett
A Sorkapcsok Száma	1 föld (csavaros-szorítós kapcsok) mellett 8 kimenők
Elosztóblokk Kimenők	1 x 16 mm ² esetén föld 3 x 6 mm ² esetén föld 4 x 10 mm ² esetén föld
Piaci Szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	0,6 cm
1. Csomag Szélessége	1,7 cm
1.Csomag Hossza	6,0 cm
1. Csomag Súlya	30,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	350
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	10,987 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

 Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre