

Termékadatlap

Műszaki adatok



MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, rugós bekötés, 16A, D-Life, szahara

MTN2300-6033

Nettó listaár: 3 260,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék Neve	System Design
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Csatlakozóaljzat
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési Mód	Csavarokkal és karmokkal
Készülék Alkalmazás	Tápegység
Aljzatszám	1
Aljzatok Pólusainak Kiosztása	2P + F
Aljzat Szabványától Eltérés	Csatlakozóaljzat
Aljzat Szabványa	CEE 7/3
Fedél Típus	Biztonsági zsaluval
Névleges Áram	16 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Színárnyalat	Szahara
Anyag	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Felületkezelési Mód	Lakkozott
Felületkezelés	Matt
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rugós bekötés
Ip Védettségi Fok	IP20
Szélesség	71 mm
Magasság	71 mm
Mélység	40 mm
Szabványok	DIN 49440

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
-------------------------------------	-----

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,600 cm
1. Csomag Szélessége	7,700 cm
1.Csomag Hossza	7,800 cm
1. Csomag Súlya	80,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	9,400 cm
2. Csomag Szélessége	18,100 cm
2. Csomag Hossza	27,300 cm
2. Csomag Súlya	936,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 3. Csomagban	40
3.Csomag Magassága	19,900 cm
3. Csomag Szélessége	30,800 cm
3. Csomag Hossza	40,400 cm
3. Csomag Súlya	4,124 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre