


Termékadatlap

Műszaki adatok



MERTEN Hárompólusú kapcsoló, csavaros bekötés, 16A (103)

MTN311300

Nettó listaár: 7 951,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Merten M-Arc
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kapcsoló
Készülék Bemutatása	Mechanizmus

Kiegészítő jellemzők

Kapcsolási Funkció	Hárompólusú kapcsoló
Működtetőszerkezet	Billentyű
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési Mód	Csavarokkal és karmokkal
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	400 V
Névleges Áram	16 AX
Maximális Kapcsolási Áram	16 A
Billentyűk Száma	1
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Anyag	Fém Műanyag

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,800 cm
1. Csomag Szélessége	7,100 cm
1.Csomag Hossza	7,200 cm
1. Csomag Súlya	78,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	7,800 cm
2. Csomag Szélessége	16,500 cm
2. Csomag Hossza	27,100 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag Súlya	872,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 3. Csomagban	50
3.Csomag Magassága	19,700 cm
3. Csomag Szélessége	30,600 cm
3. Csomag Hossza	40,800 cm
3. Csomag Súlya	4734,000 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓ Méregző Nehézfémektől Mentos

✓ Higanymentos

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre