


Termékadatlap

Műszaki adatok



MERTEN Csillárkapcsoló, jelzőfénnnyel, rugós bekötés, 10AX

MTN3135-0000

Nettó listaár: 8 680,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kapcsoló
Készülék Alkalmazás	Világítás
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Technológia Típusa	Elektromechanikus
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Billentyűk Száma	2
Működtetőszerkezet	Billentyű

Kiegészítő jellemzők

Kapcsolási Funkció	Egypólusú
Helyi Jelzés	LED
Jelzési Funkció	Inicializációs hiba a DEA 202-vel
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V
Hálózat Típusa	AC
Névleges Áram	10 AX
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rugós bekötés
Rögzítési Mód	Csavarokkal és karmokkal

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,500 cm
1. Csomag Szélessége	7,900 cm
1.Csomag Hossza	9,900 cm
1. Csomag Súlya	62,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	9,500 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag Szélessége	18,100 cm
2. Csomag Hossza	27,400 cm
2. Csomag Súlya	756,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 3. Csomagban	40
3.Csomag Magassága	18,500 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	3,045 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓ Méregző Nehézfémektől Mentos

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre