


Termékadatlap

Műszaki adatok



MERTEN Redőnynyomó, rugós bekötés, 10A

MTN3755-0000

Nettó listaár: 4 427,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék Neve	Merten inserts
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Redőnyvezérlés
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési Mód	Csavarokkal és karmokkal
Működtetőszerkezet	Billentyű
Technológia Típusa	Elektromechanikus
Billentyűk Száma	2
Vezérlő Típusa	Nyomógomb
Kapcsolási Funkció	Egypólusú
Reteszeléses Típusa	Elektromos és mechanikus
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Névleges Áram	10 A
Ip Védettségi Fok	IP20
Szélesség	71 mm
Magasság	71 mm

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,200 cm
1. Csomag Szélessége	7,700 cm
1.Csomag Hossza	9,000 cm
1. Csomag Súlya	62,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2.Csomag Magassága	9,600 cm
2. Csomag Szélessége	18,300 cm
2. Csomag Hossza	27,300 cm
2. Csomag Súlya	742,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 3. Csomagban	60
3.Csomag Magassága	30,600 cm
3. Csomag Szélessége	34,200 cm
3. Csomag Hossza	40,600 cm
3. Csomag Súlya	4,912 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Fenntartható csomagolás Átláthatóság RoHS/REACH

Erőforrás-teljesítmény

 Sustainable Packaging

Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

 Mérgező Nehézfémektől Mentés

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Környezetvédelmi tanúsítványok

 Bölcstől Bölcsőig Ezüst

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja

