


Termékadatlap

Műszaki adatok



MERTEN D-Life hármaskeret, szahara



MTN4030-6533

Nettó listaár: 4 302,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Esztétikai Név	D-Life
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Keret

Kiegészítő jellemzők

Sorolás Száma	3-as sorolás
Színárnyalat	Szahara
Felületkezelés	Matt
Felületkezelési Mód	Lakkozott
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Ip Védettség Fok	IP20
Magasság	84 mm
Szélesség	233,1 mm
Mélység	12 mm

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	1,600 cm
1. Csomag Szélessége	8,500 cm
1.Csomag Hossza	23,400 cm
1. Csomag Súlya	40,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	2
2.Csomag Magassága	2,900 cm
2. Csomag Szélessége	9,200 cm
2. Csomag Hossza	23,900 cm
2. Csomag Súlya	106,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 3. Csomagban	64
3.Csomag Magassága	20,000 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

3. Csomag Szélessége	30,600 cm
3. Csomag Hossza	40,300 cm
3. Csomag Súlya	3,720 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre