


Termékadatlap

Műszaki adatok



MERTEN Fedlap RJ11/RJ12 aljzatokhoz, D-Life, pezsgő

MTN4215-6051

Nettó listaár: 4 302,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fedlap
Termék Rendeltetési Helye	RJ11 és RJ12 csatlakozó
Színárnyalat	Pezsgő

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési Mód	Csíptetőkkal
Aljzatszám	1
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Szélesség	71 mm
Magasság	71 mm
Mélység	23 mm

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2,3 cm
1. Csomag Szélessége	7,1 cm
1.Csomag Hossza	7,1 cm
1. Csomag Súlya	19 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	5
2.Csomag Magassága	7 cm
2. Csomag Szélessége	7 cm
2. Csomag Hossza	12 cm
2. Csomag Súlya	124 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 3. Csomagban	120
3.Csomag Magassága	18,5 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

3. Csomag Súlya	3,38 kg
-----------------	---------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre