

Termékadatlap

Műszaki adatok



MERTEN Fedlap, 2xRJ45 aljathoz, D-Life, acél

MTN4572-6036

Nettó listaár: 8 602,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fedlap
Termék Rendeltetési Helye	Data socket
Színárnyalat	Rozsdamentes acél

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési Mód	Csiptetőkkal
Aljatszám	2
Fedél Típus	Csapfedél
Anyag	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Felületkezelés	Matt
Ip Védettségi Fok	IP20
Szélesség	71 mm
Magasság	71 mm
Mélység	23 mm
Környezeti Jellemző	Porálló

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2,3 cm
1. Csomag Szélessége	7,1 cm
1.Csomag Hossza	7,1 cm
1. Csomag Súlya	17 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	5
2.Csomag Magassága	7 cm
2. Csomag Szélessége	7 cm
2. Csomag Hossza	12 cm
2. Csomag Súlya	116 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Egységek Száma 3. Csomagban	120
3.Csomag Magassága	18,5 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	3,19 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv [Proaktív megfelelés \(A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá\)](#)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
[Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat \(a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül\)](#)