


Termékadatlap

Műszaki adatok



MERTEN Elektronikus potenciométer (1-10V)

MTN5142-0000

Nettó listaár: 15 433,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Elektronikus nyomásérzékelők
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel

Kiegészítő jellemzők

Készülék Alkalmazás	Világításvezérlés
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési Mód	Csavarokkal és karmokkal
Kapcsolási Funkció	ON/OFF funkcióval
Fényerőszabályzó Vezérlés	Forgatógombos típus
Fényerőszabályzó Típusa	1 - 10 V szabályzó
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-5...45 °C
Ip Védettségi Fok	IP20
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Beágyazási Mélység	29 mm
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2 EN 60669-2-1

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,900 cm
1. Csomag Szélessége	8,400 cm
1.Csomag Hossza	8,900 cm
1. Csomag Súlya	104,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	40
2.Csomag Magassága	19,800 cm
2. Csomag Szélessége	30,900 cm
2. Csomag Hossza	40,400 cm
2. Csomag Súlya	4,490 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ