

Termékadatlap

Műszaki adatok



MERTEN Padlótermosztát, kapcsolóval, 250 V, 10 A, D-Life, antracit

MTN5764-6034

Nettó listaár: 74 181,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék Neve	System Design
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Termosztát
Készülék Bemutatása	Mechanism with cover plate
Színárnyalat	Antracit

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési Mód	Csavarokkal
Készülék Alkalmazás	Floor
Technológia Típusa	Elektronikus
Termék Specifikus Alkalmazás	Heating
Rendelkezésre Álló Funkció	Hőmérséklet érzékelővel Fűtéssel A kapcsoló hőmérsékletének csökkentésével
Hiszterézis	1 K
Érintkezők Típusa És Összetétele	1 NO
Névleges Áramerősség	10 A (ohmos terhelésen terhelés) 4 A (induktív töltéskor terhelés) cos phi = 0,6
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Bekötési Pontok Száma	8 rugós bekötés
Anyag	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Ip Védettségi Fok	IP20
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	41 mm

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,500 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag Szélessége	7,600 cm
1.Csomag Hossza	22,300 cm
1. Csomag Súlya	254,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	19,700 cm
2. Csomag Szélessége	30,600 cm
2. Csomag Hossza	40,900 cm
2. Csomag Súlya	3,432 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.