

Termékadatlap

Műszaki adatok



MERTEN Padlótermosztát, kapcsolóval, 250 V, 10A

MTN537100

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Termosztát
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési Mód	Csavarokkal
Készülék Alkalmazás	Floor
Technológia Típusa	Elektronikus
Termék Specifikus Alkalmazás	Heating
Rendelkezésre Álló Funkció	Fűtéssel A kapcsoló hőmérsékletének csökkentésével Hőmérséklet érzékelővel
Hiszterézis	1 K
Érintkezők Típusa És Összetétele	1 NO
Névleges Áramerősség	10 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Ip Védettségi Fok	IP20
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	26 mm

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,2 cm
1. Csomag Szélessége	7,2 cm
1.Csomag Hossza	20,1 cm
1. Csomag Súlya	257,0 g

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	18,5 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	3,49 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre