

Termékadatlap

Műszaki adatok



Merten-KNX REG-K/230/500W univerzális fényerőszabályzó aktor

MTN649350

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2022. ápr. 30.

! Kifutó termék

Fő jellemzők

Termékválaszték	KNX
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fényerőszabályzó aktor
Működési Mód	KNX buszrendszer Kézi
Busz Típusa	KNX

Kiegészítő jellemzők

Total Number Of 18 Mm Modules	4
Rögzítés	DIN sín
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	220...240 V
Hálózati Frekvencia	50...60 Hz
Bemenet Típusa	1 x nyomógomb: 230 V AC 1 x elektronikus nyomógomb: 230 V AC
Kimenetek Száma	1
Helyi Jelzés	LED
Terhelés Típusa	Hagyományos izzó: 30...500 W -230 V AC Halogén lámpa: 30...500 W -230 V AC Halogén izzó: 50...500 VA (wound transformer) Halogén izzó: 50...500 W (villamos védelem szükséges)

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,0 cm
1. Csomag Szélessége	12,4 cm
1.Csomag Hossza	15,8 cm
1. Csomag Súlya	273,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	30,0 cm

Nettó ár

2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	3,06 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ