


Termékadatlap

Műszaki adatok



Merten-KNX Tápegység REG, AC 24 V/1 A

MTN663529

Nettó listaár: 44 915,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	KNX
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Tápegység blokk
Hálózat Típusa	AC

Kiegészítő jellemzők

A Használat Feltétele	Egyéb készülék L35-L35
Rögzítés	DIN sín
Névleges Üzemi Teljesítmény W-Ban	24 W
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	207...253 V AC 50/60 Hz
Kimeneti Áram	1 A
Kimeneti Feszültség	24 V
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Magasság	66,5 mm 93 mm
Szélesség	87,5 mm
Mélység	66,5 mm

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,0 cm
1. Csomag Szélessége	12,4 cm
1.Csomag Hossza	15,8 cm
1. Csomag Súlya	795,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag S ♦♦Lya	8,41 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

RoHS Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu RoHS Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai RoHS Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ