



MUREVA Styl Egyes keret, antracitszürke

MUR34107

Nettó listaár: 1 836,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Mureva Styl
Termék Vagy Alkatrész Tipusa	Rögzítőkeret
Termékcsalád Kompatibilitása	Mureva Styl
Színárnyalat	Szürke (RAL 7016)

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Sorolás Száma	1-es sorolás
A Használat Feltétele	Beltéri/kültéri
Anyag	PC
Hosszúság	84 mm
Magasság	28 mm
Szélesség	84 mm
Kiálló Mélység	19 mm
Chemical And Detergent Products Resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Környezet

Minőségi Címkek	NF AENOR
Ip Védettségi Fok	IP55
Ik Védettségi Fok	IK08
Tűzkésleltetés	Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-5...40 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-25...55 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
-------------------------------------	-----

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,400 cm
1. Csomag Szélessége	2,800 cm
1.Csomag Hossza	8,400 cm
1. Csomag Súlya	39,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	8,000 cm
2. Csomag Szélessége	16,000 cm
2. Csomag Hossza	39,500 cm
2. Csomag Súlya	487,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	S04
Egységek Száma 3. Csomagban	60
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	40,000 cm
3. Csomag Hossza	60,000 cm
3. Csomag Súlya	3,650 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Fenntartható csomagolás

Erőforrás-teljesítmény

✓ Sustainable Packaging

Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.