

Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA Styl Billentyű, lámpajellel, antracitszürke

MUR34202

Nettó listaár: 890,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Mureva Styl
Billentyűk Száma	1
Színárnyalat	Szürke (RAL 7016)

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett Falon kívül
Működtetőszerkezet	Billentyű
A Használat Feltétele	Beltéri/kültéri
Anyag	PPA (polifitalamid) ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Jelölés	Lámpajel
Chemical And Detergent Products Resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Magasság	70 mm
Szélesség	70 mm
Mélység	14 mm

Környezet

Minőségi Címék	CE AENOR NF
Ip Védettségi Fok	IP55
Ik Védettségi Fok	IK08
Tűzkésleltetés	Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-5...40 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-25...55 °C

Csomagolási egység

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	1,2 cm
1. Csomag Szélessége	7,2 cm
1.Csomag Hossza	7,2 cm
1. Csomag Súlya	17,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	8,0 cm
2. Csomag Szélessége	16,0 cm
2. Csomag Hossza	39,5 cm
2. Csomag Súlya	264,0 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 3. Csomagban	60
3.Csomag Magassága	30,0 cm
3. Csomag Szélessége	40,0 cm
3. Csomag Hossza	60,0 cm
3. Csomag Súlya	2,417 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Fenntartható csomagolás

Erőforrás-teljesítmény

✓ Sustainable Packaging

Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.