


# Termékadatlap

Műszaki adatok



## Teli kábelbevezető lemez (600\*400) SF

NSYEC64

Nettó listaár: 22 168,00 HUF

### Fő jellemzők

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Termékcsalád                               | Spacial                                     |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa               | Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz            |
| Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória | Kábelkezelő tartozék                        |
| Application                                | Többcélú                                    |
| Termékcsalád Kompatibilitása               | Spacial Spacial SFHD<br>Spacial Spacial SFP |
| Szerelési Hely                             | Szekrény alsó része                         |
| Kábeltömítés Típusa                        | Szabvány                                    |
| Kábelbemenet                               | Sima                                        |
| Készülék Összetétel                        | rögzítőelemek<br>1 lemezek                  |
| Mennyiség Készletenként                    | 1 darab                                     |
| Anyag                                      | Galvanizált acél                            |

### Kiegészítő jellemzők

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Magasság  | 30 mm                               |
| Szélesség | Névleges: 600 mm<br>Hasznos: 416 mm |
| Mélység   | Névleges: 400 mm<br>Valós: 455 mm   |
| Vastagság | 1,5 mm                              |

### Csomagolási egység

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa | PCE      |
| Egységek Száma 1. Csomagban         | 1        |
| 1. Csomag Magassága                 | 3,0 cm   |
| 1. Csomag Szélessége                | 31,5 cm  |
| 1.Csomag Hossza                     | 45,5 cm  |
| 1. Csomag Súlya                     | 1,993 kg |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                       |
| Eu Rohs Irányelv            | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                 |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                            |
| Körköröségi Profil          | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                   |