

Termékadatlap

Műszaki adatok



2 std oldallap (2000*600)

NSY2SP206

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2024. jún. 30.

Nettó listaár: 94 233,00 HUF

⚠ Kifutó termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Szekrény tartozék
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Oldallemez
Application	Cellás alkalmazás Prisma alkalmazás Többcélú
For Enclosure Nominal Dimensions	-
Szerelési Hely	Szekrény oldalai
Mennyiség Készletenként	1 darab

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád Kompatibilitása	Spacial Spacial SFHD
Készülék Összetétel	rögzítőelemek 2 oldalpanelek
Anyag	Acél
Szín	Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Rögzítési Mód	Csavarokkal - csavartípus rögzített - a szekrény külső felületéről elhelyezés
Magasság	Névleges: 2000 mm
Szélesség	Névleges: 600 mm

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6 cm
1. Csomag Szélessége	60 cm
1.Csomag Hossza	209 cm
1. Csomag Súlya	32 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAL
Egységek Száma 2. Csomagban	20
2.Csomag Magassága	74 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának vagy megállapítására felhasználni

2. Csomag Szélessége	210 cm
2. Csomag Hossza	121 cm
2. Csomag Súlya	676 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre