

Termékadatlap

Műszaki adatok



Belső ajtó (500*400)

NSYPIN54

Nettó listaár: 68 208,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Szekrény tartozék
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Ajtó
Application	Többcélú
For Enclosure Nominal Dimensions	-
Szerelési Hely	Lépcsős csúszka Mellső oldal
Termékcsalád Kompatibilitása	Spacial Spacial CRNG Spacial Spacial S3DB Spacial Spacial S3EXX
Készülék Összetétel	1 ajtók 4 rögzítőgyűrű 2 szerelő oszlop

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Ajtó: acéllemez
Szín	Összes oldal: szürke (RAL 7035)
Felületkezelés	Poliészter por
Zárolási Típus	Zár, 3 mm-es dupla rudas
Reteszek Száma	1
Beállítás	25 mm-es lépésekben (lépcsős csúszkán)
Ajtó Típusa	Belső sima
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható
Legnagyobb Terhelés	30 kg/m²
Magasság	Névleges: 500 mm
Szélesség	Névleges: 400 mm
Nettó Súly	2,8 kg

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,000 cm
1. Csomag Szélessége	36,000 cm
1.Csomag Hossza	47,000 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag Súlya	2,561 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 2. Csomagban	5
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	40,000 cm
2. Csomag Hossza	60,000 cm
2. Csomag Súlya	13,455 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	40
3.Csomag Magassága	90,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	119,640 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre