

Termékadatlap

Műszaki adatok



4 db acél rögzítő fül

NSYPFCR

Nettó listaár: 5 131,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Rögzítő tartozék
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fali/konzolkar
Készülék Alkalmazás	Többcélú
Szekrény Névleges Méretei	-
Szerelési Hely	Szekrény hátoldala
Szerelési Anyagok Típusa	Vízszintes vagy függőleges pozíció
Termékcsalád Kompatibilitása	Spacial Spacial CRNG
Készülék Összetétel	rögzítő tartó 4 húz 4 előre szerelt záróömlítés
Mennyiség Készletenként	1 darab

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Rögzítési Mód	Hátlemezekre csavarozva - csavartípus M8 Hátlemezekre csavarozva - csavartípus M6
Állandó Engedélyezhető Teljesítmény	250 kg 249,93 kg
Mélység	Fal-tokozat elválasztása: 10 mm Fal-tokozat elválasztása: 10,16 mm
Nettó Súly	0,28 kg

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4 cm
1. Csomag Szélessége	8 cm
1.Csomag Hossza	15 cm
1. Csomag Súlya	289 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 2. Csomagban	960
2.Csomag Magassága	120 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag Szélessége	80 cm
2. Csomag Hossza	107 cm
2. Csomag Súlya	309 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre