

Termékadatlap

Műszaki adatok



PLA nyitott fenekű műanyag szekrény (500*1250*320)

NSYPLAZ5123G

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. szept. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék Neve	Thalassa PLD
Enclosure Type	Többcélú
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Megfelelő szekrény
Version	PLAZT
Nominal Height	500 mm
Nominal Width	1250 mm
Nominal Depth	320 mm
Szekrény Szerelése	Álló kivitelű
Készülék Összetétel	1 felső lemez 1 doboz 2 oldalsó felosztás 2 ajtók 2 hátsó rész 1 porcelán alátét

Kiegészítő jellemzők

Test Típusa	Zárt felső és nyitott alsó rész oldalsó részekkel összeszerelve
Ajtó Típusa	Sima első rész
Ajtók Száma	2 ajtó(k)
Ajtónyitási Oldal	Jobb és bal (120 °)
Retes Típusa	2-pontos fogantyú zár, 5 mm-es kétrudas
Hozzáférés A Működtetéshez	Hátsó rész Első rész Alsó rész
Levehető Alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Hátsó panel rögzítő készlettel
Anyag	Üvegszállal erősített poliszter
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	VFI-SS-111
Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály

Környezet

Nettó ár

Ip Védettség Szint	IP54 megfelel MSZ EN 60529 (alaplemez típusú nyitott alsó rész)
Ik Védelmi Fokozat	IK10 megfelel IEC 62262 (lapraszerelt)
Tűzellenállási Képesség	960 °C megfelel IEC 62208
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-35...90 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	56,5 cm
1. Csomag Szélessége	128,0 cm
1.Csomag Hossza	35,0 cm
1. Csomag Súlya	31,033 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja