


Termékadatlap

Műszaki adatok



PLM műanyag szekrény 530x430x200

NSYPLM54PG

Nettó listaár: 75 674,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék Neve	Thalassa PLM
Készülék Rövid Neve	PLMEX
Enclosure Type	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Nominal Height	530 mm
Nominal Width	430 mm
Nominal Depth	200 mm
Szekrény Szerelése	Falra szerelt
Készülék Összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 ajtók 1 szerelőlemez pánt 2 reteszelő rúd
Ajtó Típusa	Sima
Zárolási Típus	3 mm-es kétrudas zár

Kiegészítő jellemzők

Reteszek Száma	2
Szerelőlemezek Leírása	Teli acél
Hozzáférés A Működtetéshez	Első rész
Levehető Alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Szerelőlemez rögzítő készlettel
Anyag	Üvegszállal erősített poliészter
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	NEMA CP1 NEMA besorolás 4X IEC 62208
Terméktanúsítványok	UL-Aex
Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály

Környezet

Ip Védettségi Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védelmi Fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
Tűzellenállási Képesség	960 °C megfelel IEC 62208

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezeti Levegő Hőmérséklete-40...80 °C

A Működéshez

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	21,500 cm
1. Csomag Szélessége	45,000 cm
1.Csomag Hossza	58,500 cm
1. Csomag Súlya	9,744 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAM
Egységek Száma 2. Csomagban	30
2.Csomag Magassága	220,000 cm
2. Csomag Szélessége	100,000 cm
2. Csomag Hossza	120,000 cm
2. Csomag Súlya	305,320 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre