

Termékadatlap

Műszaki adatok



PLSP műanyag szekrény (360*540*180)

NSYPLSP3654G

Nettó listaár: 100 161,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék Neve	Thalassa PLS
Készülék Rövid Neve	Plug-in bázis
Enclosure Type	Többcélú
Category	Moduláris hátlap szigetelés
Nominal Height	360 mm
Nominal Width	540 mm
Nominal Depth	180 mm
Szekrény Szerelése	Falra szerelt
Készülék Összetétel	1 takarólemez: szekrényen 1 hátsó felosztás: szekrényen reteszelő rendszer
Test Típusa	Egy darabban öntött
Mellső Burkolat Típusa	Alacsony sima fedél
Zárolási Típus	Hornyos csavar

Kiegészítő jellemzők

Levehető Alkatrészek	Borítás reteszelő csavar
Anyag	Hátsó rész: üvegszállal erősített poliészter Fedél: üvegszállal erősített poliészter
Szín	Tartókeret: szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208 NEMA 4X NEMA besorolás 4X
Terméktanúsítványok	UL-Aex

Környezet

Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály
Ip Védettségi Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védelmi Fokozat	IK09 megfelel IEC 62262
Tűzellenállási Képesség	960 °C megfelel IEC 62208
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-30...70 °C

Csomagolási egység

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	20,0 cm
1. Csomag Szélessége	56,0 cm
1.Csomag Hossza	38,0 cm
1. Csomag Súlya	4,65 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	45
2.Csomag Magassága	180,0 cm
2. Csomag Szélessége	100,0 cm
2. Csomag Hossza	120,0 cm
2. Csomag Súlya	233,0 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre