

Termékadatlap

Műszaki adatok



Átlátszó fedelű PLS doboz 27x54x18

NSYPLS2754G

Nettó listaár: 73 028,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék Neve	Thalassa PLS
Készülék Rövid Neve	Plug-in bázis
Enclosure Type	Többcélú
Category	Moduláris hátlap szigetelés
Nominal Height	270 mm
Nominal Width	540 mm
Nominal Depth	180 mm
Szekrény Szerelése	Falra szerelt
Készülék Összetétel	1 takarólemez: szekrényen 1 hátsó felosztás: szekrényen reteszelő rendszer
Test Típusa	Egy darabban öntött
Mellső Burkolat Típusa	Alacsony átlátszó fedél
Zárolási Típus	Hornyos csavar

Kiegészítő jellemzők

Levehető Alkatrészek	Borítás reteszelő csavar
Anyag	Fedél: polikarbonát + 20% FG Hátsó rész: üvegszállal erősített poliészter
Szín	Tartókeret: szürke (RAL 7035)
Szabványok	NEMA 4X IEC 62208 NEMA besorolás 4X
Terméktanúsítványok	UL-Aex

Környezet

Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály
Ip Védettségi Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védelmi Fokozat	IK09 megfelel IEC 62262
Tűzellenállási Képesség	960 °C megfelel IEC 62208
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-30...70 °C

Csomagolási egység

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	20 cm
1. Csomag Szélessége	56 cm
1.Csomag Hossza	29 cm
1. Csomag Súlya	3,05 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAM
Egységek Száma 2. Csomagban	60
2.Csomag Magassága	120 cm
2. Csomag Szélessége	100 cm
2. Csomag Hossza	184 cm
2. Csomag Súlya	193 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre