


Termékadatlap

Műszaki adatok



Mellső lábazat (1600*200)

NSYSPF16200

Nettó listaár: 134 679,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Szekrény tartozék
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Oszloptalp harántmerezítő
Application	Többcélú
Nominal Dimensions Of The Housing	-
Készülék Összetétel	rögzítőelemek 4 hullámos cső 4 sarok burkolata 2 előlapok 35 mm-es DIN sínnel 2 hátsó rész
Termékcsalád Kompatibilitása	Spacial Spacial SFHD Spacial Spacial SM
Szerelési Támogatás	Talapzat oldalrészek

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési Mód	Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
Szín	Szürke (RAL 7023)
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Állandó Megengedhető Terhelés	1300 kg
Magasság	200 mm
Szélesség	Névleges: 1600 mm

Környezet

Ip Védettségi Szint	IP20 (COM vezeték)
Ik Védelmi Fokozat	IK10

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	21,500 cm
1. Csomag Szélessége	21,500 cm
1.Csomag Hossza	160,000 cm
1. Csomag Súlya	16,394 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P2M

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait alkalmazzák, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Egységek Száma 2. Csomagban	20
2.Csomag Magassága	90,000 cm
2. Csomag Szélessége	120,000 cm
2. Csomag Hossza	200,000 cm
2. Csomag Súlya	342,880 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre