

Termékadatlap

Műszaki adatok



Védőtető (500*200)

NSYTJ5020



Nettó listaár: 52 680,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Szekrény tartozék
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kinyúlókar
Application	Többcélú
Termékcsalád Kompatibilitása	Spacial Spacial CRNG Spacial Spacial S3DB
For Enclosure Nominal Dimensions	-
Szerelési Hely	Szekrény tetején
Készülék Összetétel	védőkupak rögzítőelemek használati utasítás

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Galvanizált acél
Szín	Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Rögzítési Mód	4 csavarral - csavartípus M6
Magasság	36 mm
Szélesség	Valós: 509 mm Névleges: 500 mm
Mélység	Névleges: 200 mm
Nettó Súly	2,1 kg
Szerelési Átmérő	8 mm

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,5 cm
1. Csomag Szélessége	22,5 cm
1.Csomag Hossza	52 cm
1. Csomag Súlya	2,1 kg

Garancia

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Garancia

18 months

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre