

Termékadatlap

Műszaki adatok



Pattintható jelölő, 10 karakteres (31-40-ig), 5 mm széles, fehér

NSYTRAB540

Nettó listaár: 577,00 HUF

Fő jellemzők

Termék Neve	Linergy TR
Termékcsalád	Linergy
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Jelzőszalag
Készülék Rövid Neve	TRA
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Jelölési tartozék
Termék Kompatibilitása	Sorkapocs
Háttér Színe	Fehér
Jelölés	31...40
Méret	5 mm
Mennyiség Készletenként	10 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Megjelölés Típusa	Numerikus
Jelzések Színe	Fekete
Anyag	Poliamid 6, 30% üvegszállal
Nettó Súly	1,35 g

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	1,000 cm
1. Csomag Szélessége	14,000 cm
1.Csomag Hossza	14,000 cm
1. Csomag Súlya	0,900 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	1,000 cm
2. Csomag Szélessége	14,000 cm
2. Csomag Hossza	14,000 cm
2. Csomag Súlya	14,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Egységek Száma 3. Csomagban	2400
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	3,779 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

RoHS Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

✓

Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu RoHS Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai RoHS Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre