


Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, csavaros

PKF16W414

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Aljzat
Készülék Rövid Neve	PratiKa Unika aljzat
Aljzat, Foglalat Kategória	Kisfeszültség
Pólusok Megnevezése	3P + F
Hálózat Típusa	AC
Aljzat Szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési Mód	Falra szerelhető
Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája	Hajlított
[In] Névleges Áram	16 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	100...133 V
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs Óramutató Járásának Irányába Mutató Helyzet	4 h
Aljzat, Foglalat Anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők Anyaga	A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel Keresztmetszete	1...4 mm ²
Kábel Külső Átmérője	21 mm
Menet Típusa	M25
Nettó Súly	0,21 kg
Magasság	131 mm
Szélesség	75 mm
Mélység	104 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség Színe	Sárga

Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
------------	----------------------------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ip Védettség Fok	IP44 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettség Fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási Képesség	750 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív Páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	35 °C (86400 s)

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	10,4 cm
1. Csomag Szélessége	7,5 cm
1.Csomag Hossza	13,1 cm
1. Csomag Súlya	170 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	8
2.Csomag Magassága	17 cm
2. Csomag Szélessége	27 cm
2. Csomag Hossza	26,3 cm
2. Csomag Súlya	1,56 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	16
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	3,607 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------