

Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 3P+N+F, 4h, 32A, 130V, IP44, gyorscsatlakozás

PKY32W415

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. dec. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Aljzat
Készülék Rövid Neve	PratiKa Unika aljzat
Aljzat, Foglalat Kategória	Kisfeszültség
Pólusok Megnevezése	3P + N + F
Hálózat Típusa	AC
Aljzat Szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési Mód	Falra szerelhető
Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája	Hajlított
[In] Névleges Áramerősség	32 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	100...133 V
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs Óramutató Járásának Irányába Mutató Helyzet	4 h
Aljzat, Foglalat Anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők Anyaga	A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Gyorscsatlakozó-aljzat
Kábel Keresztmetszete	2,5...6 mm ²
Kábel Külső Átmérője	21 mm
Menet Típusa	M25
Nettó Súly	0,33 kg
Magasság	160 mm
Szélesség	106 mm
Mélység	149 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség Színe	Sárga

Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
------------	----------------------------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ip Védettség Fok	IP44 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettség Fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási Képesség	750 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív Páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	35 °C (86400 s)

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	12,5 cm
1. Csomag Szélessége	9 cm
1.Csomag Hossza	16 cm
1. Csomag Súlya	290 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.