

Termékadatlap

Műszaki adatok



PRAGMA Teli ajtó, 4x18 modulhoz

PRA16418

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. nov. 20.

Nettó listaár: 36 219,00 HUF

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Ajtó
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Szekrény kiegészítők

Kiegészítő jellemzők

Szekrény Szerelése	Süllyesztett Felület
Kulcs Száma	Megadandó szám
Mellső Burkolat Típusa	Teli
Ajtó Nyitási Oldal	Jobb vagy bal
A Vízszintes Sorok Száma	4
9 Mm-Es Osztások	36
18 Mm-Es Modulok Száma Soronként	18
Összesen 18 Mm-Es Modulok	72
Installation Description	Falra szerelés Süllyesztett
Szekrény Anyaga	Technikai műanyag
Szélesség	426 mm
Magasság	750 mm
Mélység	20 mm
Szín	Fehér (RAL 9016)

Környezet

Tűzellenállási Képesség	750 °C
Ip Védettségi Szint	IP40
Ik Védettségi Fok	IK09
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
-------------------------------------	-----

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának vagy megállapítására felhasználni

Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,0 cm
1. Csomag Szélessége	50,5 cm
1.Csomag Hossza	82,0 cm
1. Csomag Súlya	1,876 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	X12
Egységek Száma 2. Csomagban	36
2.Csomag Magassága	120,0 cm
2. Csomag Szélessége	80,0 cm
2. Csomag Hossza	120,0 cm
2. Csomag Súlya	79,536 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

RoHS Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

✓

Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu RoHS Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai RoHS Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre