

Termékadatlap

Műszaki adatok



PRAGMA Teli ajtó, 5x24 modulhoz

PRA16524

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. nov. 20.

Nettó listaár: 55 465,00 HUF

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Ajtó
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Szekrény kiegészítők
Piaci Szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Kiegészítő jellemzők

Szekrény Szerelése	Süllyesztett Felület
Kulcs Száma	Megadandó szám
Mellső Burkolat Típusa	Teli
Ajtó Nyitási Oldal	Jobb vagy bal
A Vízszintes Sorok Száma	5
9 Mm-Es Osztások	48
18 Mm-Es Modulok Száma Soronként	24
Összesen 18 Mm-Es Modulok	120
Installation Description	Falra szerelés Süllyesztett
Szekrény Anyaga	Fém
Szélesség	550 mm
Magasság	900 mm
Mélység	20 mm
Szín	Fehér (RAL 9016)

Környezet

Tűzellenállási Képesség	750 °C
Ip Védettségi Szint	IP40
Ik Védettségi Fok	IK09
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-25...60 °C

Csomagolási egység

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,5 cm
1. Csomag Szélessége	64,0 cm
1.Csomag Hossza	99,0 cm
1. Csomag Súlya	5,65 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	X12
Egységek Száma 2. Csomagban	17
2.Csomag Magassága	120,0 cm
2. Csomag Szélessége	80,0 cm
2. Csomag Hossza	120,0 cm
2. Csomag Súlya	114,0 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre