

Termékadatlap

Műszaki adatok



PRAGMA Teli ajtó, 2x24 modulhoz

PRA16224

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. nov. 20.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Ajtó
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Szekrény kiegészítők
Piaci Szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Kiegészítő jellemzők

Szekrény Szerelése	Süllyesztett Felület
Kulcs Száma	Megadandó szám
Mellső Burkolat Típusa	Teli
Ajtó Nyitási Oldal	Jobb vagy bal
A Vízszintes Sorok Száma	2
9 Mm-Es Osztások	48
18 Mm-Es Modulok Száma Soronként	24
Összesen 18 Mm-Es Modulok	48
Installation Description	Falra szerelés Süllyesztett
Szekrény Anyaga	Fém
Szélesség	550 mm
Magasság	450 mm
Mélység	20 mm
Szín	Fehér (RAL 9016)

Környezet

Tűzellenállási Képesség	750 °C
Ip Védettségi Szint	IP40
Ik Védettségi Fok	IK09
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-25...60 °C

Csomagolási egység

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,500 cm
1. Csomag Szélessége	64,000 cm
1.Csomag Hossza	54,500 cm
1. Csomag Súlya	3,250 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 2. Csomagban	31
2.Csomag Magassága	75,000 cm
2. Csomag Szélessége	80,000 cm
2. Csomag Hossza	120,000 cm
2. Csomag Súlya	141,890 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre