


Termékadatlap

Műszaki adatok



RESI9 gyűjtősín, 1P, 18 osztás

R9XFH118



Nettó listaár: 2 731,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fésűs gyűjtősín
Szerelési Mód	Vízszintes
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Csatlakozó tartozék
Vonalak Leírása	1L
Length In 18 Mm Modules	18

Kiegészítő jellemzők

Kivezetések Száma	18 utas 1 L
1 Utas Pólusok Konfigurációja	1 x 1P
Csatlakozótüske	18 mm
Csatlakozó Típusa	Villa
Utak Közötti Távolság	18 mm
Jelölés	L
Szigetelés	Szigetelt
Készülék Bemutatása	Vágható
Le Névleges Üzemi Áram	63 A -40 °C
Ue Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC Fázis/nulla
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V AC
Szerelési Hely	Alul mellett bikonnekt
9 Mm-Es Osztások	36
Szélesség	320 mm
Szín	Fehér (RAL 9003)
Termékcsalád Kompatibilitása	Acti 9 Acti9 K60 Resi9 Resi9 MCB Resi9 Resi9 RCBO Resi9 Resi9 RCCB Resi9 Resi9 SWITCH

Környezet

Szabványok	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	CE
Tűzellenállási Képesség	960 °C (30 s) megfelel IEC 60695-2-1

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szennyezettségi Fok	3
---------------------	---

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	1,500 cm
1. Csomag Szélessége	1,700 cm
1.Csomag Hossza	32,000 cm
1. Csomag Súlya	65,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	5,800 cm
2. Csomag Szélessége	8,500 cm
2. Csomag Hossza	35,000 cm
2. Csomag Súlya	741,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	30
3.Csomag Magassága	15,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	2,580 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓ Méregző Nehézfémektől Mentos

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre