

Termékadatlap

Műszaki adatok



ÚJ SEDNA Kártyás kapcsoló, rugós bekötés, 10A, wenge

SDD181121

Nettó listaár: 13 252,00 HUF



Fő jellemzők

Termékcsalád	Sedna
Function	Kártyás kapcsoló
Készülék Alkalmazás	Kártyáskapcsoló
Delivery Form	Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
Szín	Wenge

Kiegészítő jellemzők

Function	Hotelkártya kapcsoló
Installation	Süllyesztett
Teljesítménytartomány	2300 W
Névleges Áram	10 AX -250 V AC
Színárnyalat	Wenge
Kind Of Terminals	Rugós bekötés
Terminal Capacity	2 vezeték(ek)2,5 mm²
Wire Structure	Rugalmas Merev
Vezetékhoosszúság	13 mm
Material Of Visible Parts	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés	Szatén
Rögzítési Mód	Karmok, a karmok tartománya: 51...70 mm Karmok, a karmok tartománya: 52...68 mm Csavarok
Magasság	73 mm
Szélesség	73 mm
Mélység	45 mm
Depth Of Visual Part	24 mm
Nettó Súly	0,064 kg
Névleges Áram	10 A

Környezet

Ip Védettség Fok	IP20
Conformity Mark	CE
Terméktanúsítványok	GOST-R

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,2 cm
1. Csomag Szélessége	7,3 cm
1.Csomag Hossza	7,3 cm
1. Csomag Súlya	64,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	9,2 cm
2. Csomag Szélessége	18,5 cm
2. Csomag Hossza	27,5 cm
2. Csomag Súlya	733,0 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 3. Csomagban	120
3.Csomag Magassága	30,0 cm
3. Csomag Szélessége	40,0 cm
3. Csomag Hossza	60,0 cm
3. Csomag Súlya	9,646 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Fenntartható csomagolás Átláthatóság RoHS/REACH

Erőforrás-teljesítmény

 Sustainable Packaging

Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

 Mérgező Nehézfémektől Mentés

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre