

Termékadatlap

Műszaki adatok



ÚJ SEDNA Kártyás kapcsoló késleltetéssel, csavaros bekötés, 8A, nyír

SDD180121E

Nettó listaár: 32 522,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Sedna
Function	Kártyás kapcsoló
Készülék Alkalmazás	Kártyáskapcsoló
Delivery Form	Mechanizmus rögzítőkerettel

Kiegészítő jellemzők

Function	Hotellkártya kapcsoló
Teljesítménytartomány	1470 W
Névleges Áram	8 A -250 V AC
Kind Of Terminals	Csavaros bekötés
Terminal Capacity	2 vezeték(ek)2,5 mm²
Wire Structure	Rugalmas Merev
Vezetékhoosszúság	8 mm
Material Of Visible Parts	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés	Filmbevonatú
Rögzítési Mód	Csavarral
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	42 mm
Nettó Súly	0,079 kg

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
Conformity Mark	CE EAC
Terméktanúsítványok	CE EAC

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,5 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag Szélessége	9,5 cm
1.Csomag Hossza	9,5 cm
1. Csomag Súlya	160,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	2235,0 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	384
3.Csomag Magassága	75,0 cm
3. Csomag Szélessége	80,0 cm
3. Csomag Hossza	120,0 cm
3. Csomag Súlya	83,52 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre