

Termékadatlap

Műszaki adatok



ÚJ SEDNA 2x2P+F
csatlakozóaljzat biztonsági
zsaluval, csavaros bekötés, 16A,
kerettel, alumínium

SDD313221

Nettó listaár: 3 671,00 HUF

Fő jellemzők

Range Name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Function	Csatlakozóaljzat
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Delivery Form	Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal With cover frame
A Csomagolás Típusa	Tasakos
Aljzatok Pólusainak Kiosztása	2 x 2P + F biztonsági zsaluval
Aljzat Szabványának Leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Aljzat Szabványától Eltérés	Európai
Névleges Áram	16 A -250 V AC
Színárnyalat	Alumínium (RAL 7047)
Mennyiség Készletenként	1 darab
Fő Színárnyalat	Alumínium

Kiegészítő jellemzők

Vezetékhoossúság	13 mm
Anyag	PC (polycarbonate)
Szélesség	120 mm
Mélység	49 mm
Nettó Súly	0,095 kg
Depth Of Visual Part	24 mm
Rögzítési Mód	Csavarok vagy karmok, a karmok tartománya: 52...77 mm 52...69 mm
Magasság	85 mm
Felületkezelés	Matt
Wire Structure	Merev Rugalmas Sodrott
Terminal Capacity	2 vezeték(ek)1,5...2,5 mm ²
Kind Of Terminals	Csavaros bekötések
Teljesítménytartomány	3680 W
Aljzatszám	2

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Névleges Áram	16 A
Ik Védettségi Fok	IK03
Felületkezelési Mód	Festett
Hálózat Típusa	AC

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
Terméktanúsítványok	VDE AENOR EAC
Conformity Mark	CE
Szabványok	IEC 60884-1

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,500 cm
1. Csomag Szélessége	9,000 cm
1.Csomag Hossza	12,000 cm
1. Csomag Súlya	99,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	8
2.Csomag Magassága	9,500 cm
2. Csomag Szélessége	18,500 cm
2. Csomag Hossza	27,500 cm
2. Csomag Súlya	883,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 3. Csomagban	96
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	40,000 cm
3. Csomag Hossza	60,000 cm
3. Csomag Súlya	11,234 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Fenntartható csomagolás Átláthatóság RoHS/REACH

Erőforrás-teljesítmény

 Sustainable Packaging

Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

 Mérgező Nehézfémektől Mentés

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

 Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre