

Termékadatlap

Műszaki adatok



SEDNA DESIGN Négyes keret, univerzális, alumínium



SDD313804

Nettó listaár: 4 406,00 HUF

Fő jellemzők

Range Name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Keret
Színárnyalat	Alumínium (RAL 7047)
Anyag	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Sorolás Száma	4-es sorolás
Telepítési Irány	Horizontal/vertical
Felületkezelés	Matt
Vezetékes Eszköz Felszerelése	Falon kívüli
Magasság	298 mm
Szélesség	85 mm
Felületkezelési Mód	Festett Festett Festett Festett Festett Festett Festett
Mélység	10 mm
Nettó Súly	0,029 kg
Ik Védettségi Fok	IK03
Terméktanúsítványok	FIMKO SEMKO NEMKO VDE AENOR

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	1,500 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag Szélessége	11,000 cm
1.Csomag Hossza	37,000 cm
1. Csomag Súlya	36,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	90
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	3,686 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	2160
3.Csomag Magassága	105,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	100,464 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentos

✓

Higanymentos

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre