

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony Üres fém doboz

XAPG49504

Nettó listaár: 36 839,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XAPS
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Diffúzor
Készülék Rövid Neve	XAPG
Termék Rendeltetési Helye	Ø 22 mm-es vezérlő és jelzőegységekhez
Kivágások Száma	4 kivágás
Tokozat Alapszíne	Szürke (RAL 7035)
Fedél Színe	Szürke (RAL 7035)
Vezérlőállomás Típusa	Fém
Anyag	Nyomámos cinköntvény
Minimális Rendelési Mennyiség	1
Ip Védettségi Szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
Ellenállás Vegyszerekkel Szemben	Special treatment can be obtained on request

Kiegészítő jellemzők

Függőleges Sorok Száma	1
A Vízszintes Sorok Száma	4
Kivágási Méretek	Ø 22 mm
Kábelbemenet	kábelcsatorna 1 x kábelcsatorna
Menet Típusa	3/4 NPT
Cad Teljes Szélesség	80 mm
Cad Teljes Magasság	220 mm
Cad Teljes Mélység	77 mm
Nettó Súly	1,390 kg
Kompatibilitási Kód	XAPG

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...70 °C
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	I osztály megfelel IEC 60536 I osztály megfelel NF C 20-040

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	13,200 cm
1. Csomag Szélessége	8,800 cm
1.Csomag Hossza	23,300 cm
1. Csomag Súlya	1,565 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	7
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	11,442 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre