

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony EMO védőgallér Ø40 gombafejű vészleállító nyomógombhoz

ZB4BZ2005

Nettó listaár: 7 666,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB4R Harmony XB5R
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Védőelem
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Védelmi tartozék
Tartozék / Különálló Alkatrész Rendeltetési Hely	Ø 40 mm vészleállító nyomógomb
Szín	Sárga
Mennyiség Készletenként	1 darab

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Műanyag
Nettó Súly	0,032 kg

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-40...70 °C
Ik Védettségi Fok	IK05

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,000 cm
1. Csomag Szélessége	4,000 cm
1.Csomag Hossza	6,500 cm
1. Csomag Súlya	30,100 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	40
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	1,599 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ